

工場対抗! 川柳コンテスト!

今回は「工場対抗! 川柳コンテスト!」ということで、当社が誇る工場から代表商品の紹介を兼ねた川柳を詠んでもらいました。気になった方は是非チェックしてみてください!

ストレットエッジ

特選

こだわりのエッジがきいたストレットジ

塚野目工場

陰のヒット商品です。ぼつちりとエッジがきいています。

社長コメント

長澤

ピンゲージ

準特選

高精度 穴にピタッとピンゲージ

須戸工場

精密測定には欠かせずこの出来ない測定具、良いものを作ると言う意識がうかがえます。

社長コメント

松平

曲尺

特別賞

技術力が曲尺づくりはものを言う

保内工場

mm単位の商品ですが、当社はμmで管理、職人技が光ります。

社長コメント

高野

シクネスゲージ

その隙間シクネスゲージでさあ測ろう

シクネス工場

全員

電水器

水平は一段上のレベルニツク

電水器工場

吉田

リングゲージ

目指すならリングゲージで世界一

リング工場

宮澤

製品のイメージアップにJIS規格

四日町工場

高野

ものづくりのオフタイムに

SKコミュニケーション!



SK communication! No.151

今回は **クールビズ**で爽やかに快適に! だよ


気温も高くなり、今回は夏に向けてクールビズについてのお話です。

日本の夏は気温も湿度も高く、快適とは言えません。クールビズという、衣替えの時期に男性のノーネクタイ・ノージャケットのビジネススタイルを思い浮かべますが、調べたところ、5月1日からすでに始まっているようで、9月30日までがクールビズ期間になります。

そもそも、いつから始まったのか、実施の目的をご紹介します。クールビズが日本で誕生したのは、2005年です。夏の冷房使用による電気の使いすぎや二酸化炭素の排出が問題視され、節電を目的として環境省が主導したキャンペーンの1つのようなのです。クールビズのネーミングは一般公募によって選ばれたもので、涼しい格好を意味する「クール(cool)」と仕事を意味する「ビジネス(business)」が合わさってできた言葉です。(ちなみに冬季の厚着になることを「ウォームビズ」と言います。)

男女とも一般的にはノーネクタイ・ノージャケットが基本ですが、ビジネスでは見た目も大事ですので「きちんと感」は重要です。シャツの素材を冷感素材のものにしたり、中に着ているインナーが見えたりしないようビジネスマナーを守り、相手に不快感を与えないことが大切です。

エアコンの設定温度の下げすぎは環境にも体にもよくありません。快適な服装で、毎日のお仕事を充実させたいものですね。



それいけ! ラーメン刑事!!

我輩はラーメン刑事である! 皆さんに新潟県の美味しいラーメンを紹介していくぞ!

No.4



「ラーメン二郎 新潟店」

誰もが知るラーメン屋の一つ「ラーメン二郎」の新潟店を紹介だ。二郎系と言われるお店が数多くある中、その存在は唯一無二! 本店は東京の三田にあるが、各店舗によって味が違うことが有名。我輩も東京の他店舗や二郎系といわれるお店を食してきたが、新潟店が一番好み! ラーメン小でも普通のラーメンの大盛以上の麺のボリュームと分厚いチャーシュー2枚が付いてくるので、初めての人は注文時に麺少なめor麺半分くらいがおすすめだぞ! 他とは違う刺激を受けたい方は是非ご賞味あれ!

今回は安さとボリュームを味わえる一杯を紹介するぞ!

今回検挙した一杯はこいつだ!



こんな道具があればいいのに!

創造工具 アイデア募集

あなたの想像力が「測定工具」をより便利にする

随時募集中!

応募内容: 不満や不便を解消する測定工具のアイデアを広く募集致します。「便利!」「役に立つ!」と思われる測定工具について自由にご提案をお寄せください。

応募資格: どなたでもご応募できます。(学生の方からのご応募もお待ちしております)

応募方法: 専用応募用紙(別紙もしくは、弊社サイトよりダウンロードも可能)に必要事項をご記入いただき、FAXまたはメールに添付してご応募ください。

優れたアイデアは景品を進呈します!

詳しくはチラシまたは弊社WEBサイトをご覧ください。www.niigataseiki.co.jp

SKコミュニケーション! No.151

今日便利!が輝く未来へ

発行 **SK新潟精機株式会社**

〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
☎(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528
測定工具.com www.sokuteikougou.com

編集後記

人混みを避けて、外食も我儘している主婦の今井です。特に休みの日は家族の食事の準備に苦戦しています。目指すは「簡単に、安く、美味しいものをいっぱい食べたい!」で、今回は餃子を100個作りました。食べきれないだろうと思っていましたが、家族4人(25歳1人)きれいに食べきってしまいました。次は韓国風の巻き「キムチ」に挑戦します。☺

リレーDE紹介!*

次はあなたにバトンタッチ



須戸工場 富山勝 Tomiyama Masaru

今回ご紹介するのは須戸工場の富山さんです。2歳の娘さんがいらっしや、もう「パプリカ」を踊れるとのこと!すごい!微笑ましい限りですね!

↓NEXT!↓

部長 次号からは弊社の部長たちをご紹介していきます! まずは管理部広報課の内山部長です!

SKコミュニケーション編集員

Q. 出身地自慢をしてください。

- ・新潟市内なのに見渡す限り、田園風景です。
- ・コンビニは、2件しかありません。
- ・白野製菓店の『ばたら』はとてもおいしいです。どら焼きの生地に自家製マーガリンが塗られている一品です。1度、食べてみてください。

Q. 今、はまっているものを教えてください。

- ・2歳の娘との公園遊びや近所散歩。

Q. 血液型+自分の性格を教えてください。

- ・O型です。優柔不断で大雑把な性格です。
- ・とてもシャイな、おっさんです。

Q. 仕事の魅力・やりがいを教えてください。

- ・ピンゲージを毎日、精魂込めて、丁寧に仕上げ加工しています。

Q. 最近感動した話を教えてください。

- ・娘がABCの歌を歌っていたことです。
- ・娘が『パプリカ』を踊れるようになったときです。

Q. これって私だけ?

<カップラーメンの食べ方> ※緑のためぎに限る

- (1) お湯を注ぎ、5分~10分待つ
- (2) 伸びた麺は食べず、スープのみを飲み干す
- (3) 最後に麺を食べる
- (4) 幸せを実感する

Q. 始めてみたいことはありますか?

- ・DIYです。家屋を修繕し、家具等を作りたいです。

Q. オススメしたいもの、ありますか?

- ・サントリーの『POPメロンソーダ』です。自動販売機限定です。自分の中では、No.1メロンソーダだと思います。そこへアイスのレディーボーデン(パニラ)のをせ、クリームソーダにするのが、私好みです。

Q. 夢はありますか?

- ・宝くじを当てたいです。目指せ、高額当選。。。

LCDマイクロスコープ (モニタ付)

MMS-500LCD DIGITAL MICROSCOPE WITH LCD MONITOR

- ◆機械部品、金属、繊維、紙、樹脂、生物組織、クラック、表面劣化、腐食の検査などに。画像・動画の保存ができ、レポート、資料作りに最適です。
- ◆複数人でリアルタイムに検査結果を確認できるため、会議やプレゼンに便利。

商品仕様

品番	MMS-500LCD
撮影素子	1/3.2 CMOS
画素数	500万画素
フレームレート	30フレーム/秒
光源	白色LED×8
インターフェース	USB 2.0
倍率	24インチモニタにて約200倍表示 本体モニタにて約30倍表示
静止画の最大記録サイズ	PC接続時: 640×480pixels 製品単体: 4032×3024pixels
動画の最大録画時間	SDカードの容量に依存
対応SDカード	最大32GB
電源	DC3.7V 1050mAh リチウムイオン電池
連続使用可能時間	約2時間30分 (充電電池使用の場合)
充電時間	約2時間
対応OS	Windows7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 Snow Leopard 以降
パソコン推奨環境	CPUクロックスピード: 1.6GHz以上 メモリ: 512MB以上 HDD: 500MB以上の空きスペース
本体サイズ	230×145×105mm
質量	約744g (バッテリー含む)
付属品	・ソフトCD ・ビデオケーブル ・ACアダプタ ・クリーニングクロス ・簡易スケール ・USBケーブル ・バッテリー
JANコード	4975846 041813
標準小売価格	¥44,000

- モニター体型
- 充電電池でコードレス
- SDカードに保存可能

パソコンを持ち込めない現場にも!

モニター体型&充電電池採用。単体で確認・保存が可能な、高い機動力が特長です。



USB接続マイクロスコープ

MMS-500 DIGITAL MICROSCOPE

- ◆機械部品、金属、繊維、紙、樹脂、生物組織、クラック、表面劣化、腐食の検査などに。画像・動画の保存ができ、レポート、資料作りに最適です。
- ◆複数人でリアルタイムに検査結果を確認できるため、会議やプレゼンに便利。

商品仕様

品番	MMS-500
撮影素子	1/3.2 CMOS
画素数	500万画素
フレームレート	30フレーム/秒
光源	白色LED×8
インターフェース	USB 2.0
倍率	27インチモニタにて約200倍表示
静止画の最大記録サイズ	2592×1944pixels
動画の最大録画時間	HDD容量に依存
電源	USBポートより供給
対応OS	Windows7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 Sierra 以降
パソコン推奨環境	CPUクロックスピード: 1.8GHz以上 メモリ: 1GB以上 HDD: 500MB以上の空きスペース
本体サイズ	マイクロスコープ: φ37×110mm 専用スタンド: 170×160×120mm
質量	マイクロスコープ: 約100g 専用スタンド: 約520g
付属品	・ソフトCD ・専用スタンド (組立式) ・簡易スケール
JANコード	4975846 041806
標準小売価格	¥40,000



今月のSK7

SKコミュニケーション読者にはお馴染み(?)の新潟精機公式キャラクター「SKくん」に最近の様子を紹介してもらいます!

SKくんはインスタグラム、ツイッターもやってます! ぜひ調べてみてください!

Instagram: @SK.kun で検索!!
<https://www.instagram.com/sk.kun/> 検索

Twitter: @SK61532495 で検索!!
<https://twitter.com/sk61532495> 検索

出会いと別れの季節。今回は卒業生になってみたよ!

外に出てみたらタンポポの綿毛ができていたよ! 1つの間に春がやってきたんだね~

新潟精機にも新しい仲間がやってきたよ! みんなと出会ってボクも嬉しいなあ

天気がいいので泥あげをやったよ! キレイになると気持ちがいいなあ